

Appareil automatique de point de goutte et de ramollissement

Détermination automatique du point de goutte et de ramollissement avec vidéo et chauffage programmable. Deux positions permettent de comparer les transitions du matériau.



Informations techniques

Plage de température	ambiante-400 °C
Capacité par lot	2
Vitesse de chauffe	0.1-20 °C/min
Répétabilité au-dessous de 200 °C	±0.3 °C
Répétabilité entre 200-300 °C	±0.7 °C
Résolution de température	0.1 °C
Positions d'échantillons	2
Niveaux d'accès	3
Affichage	8 in
Capacité de stockage	32 GB
Piste d'audit	oui
Signature électronique	oui
Communication	USB; RS232; Ethernet; Wi-Fi

Informations techniques

Alimentation électrique	220 V; 50 Hz; 120 W
Méthodes citées (confirmer l'applicabilité)	GB 8728-88; ASTM D3204 / D3461 / D3954 / D6090; DIN 51920; ISO 4625-2; ChP 2020; Ph. Eur.

Configuration standard

La configuration et les accessoires fournis doivent être précisés au devis. Une fonction décrite n'implique pas la livraison de tous les accessoires illustrés.

Configuration en option

Accessoires, consommables, imprimantes et options d'application inclus uniquement si expressément indiqués au devis.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Méthode coupelle-bille, détection automatique ou manuelle, exploration, vidéo, trois niveaux, audit et signature documentés. Export USB et impression Wi-Fi. Choisir la coupelle et la méthode selon le matériau ; ne pas présumer une offre certifiée pour chaque méthode citée.