

Aparelho automático de ponto de fusão com vídeo

Medição do ponto de fusão de quatro amostras com detecção automática e observação por vídeo. O aquecimento programável registra o início e o fim da fusão.



Informações técnicas

Faixa de temperatura	ambiente-400 °C
Capacidade por lote	4
Taxa de aquecimento	0.1-20 °C/min
Resolução de temperatura	0.01 °C
Exatidão da medição	±0.2 °C (<200 °C); ±0.4 °C (>200 °C)
Precisão da rampa de aquecimento	≤0.1 °C
Controle	PID
Tela	≥8 in
Ampliação de vídeo	20×
Duração da gravação de vídeo	60 min
Níveis de acesso	3
Capacidade de memória	64 GB; RAM ≥2 GB
Métodos armazenados	100
Gráficos armazenados	300

Informações técnicas

Trilha de auditoria	sim
Comunicação	USB; RS232; Wi-Fi
Dimensões do capilar	OD 1.4 mm; ID 1.0 mm
Alimentação elétrica	220 V; 50 Hz; 120 W

Configuração padrão

A configuração e os acessórios fornecidos devem ser detalhados na proposta. Uma função descrita não implica inclusão de todos os acessórios da imagem.

Configuração opcional

Impressora opcional. Confirme capilares, software e método antes do pedido.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, aplicação, configuração, quantidade e destino. Baixe o PDF completo para especificações e configuração. Confirme utilidades e compatibilidade antes do pedido.

Informações técnicas

Detecção automática e manual, bloco fechado com PID, calibração e exploração documentados. Vídeo com data e hora; armazenamento de métodos, gráficos e vídeos com avisos de exportação. Três níveis, auditoria, proteção de dados e exportação PDF/Excel. Exatidão não especificada exatamente a 200 °C.