

## Viscosímetro rotacional com controle de temperatura

Medição integrada de viscosidade rotacional e controle térmico para líquidos de baixa a alta viscosidade.

Selecione a faixa e os fusos adequados.



### Informações técnicas

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Faixa de viscosidade L           | 5-330000 mPa·s                        |
| Faixa de viscosidade R           | 50-3300000 mPa·s                      |
| Faixa de viscosidade HA          | 100-6600000 mPa·s                     |
| Faixa de viscosidade HB          | 600-26400000 mPa·s                    |
| Faixa de controle de temperatura | -1-150 °C                             |
| Velocidades do fuso              | 0.3-100 rpm                           |
| Fusos padrão                     | SC4-21 / 27 / 28 / 29                 |
| Fusos opcionais                  | SC4-14 / 15 / 16 / 18 / 25 / 31 / 34  |
| Exatidão da medição              | ±1.0% FS                              |
| Repetibilidade                   | ±0.2% FS                              |
| Tela                             | 7 in                                  |
| Comunicação                      | USB; Ethernet                         |
| Alimentação elétrica             | 100-240 V AC; 50/60 Hz; 12 V DC 1.5 A |

---

## **Configuração padrão**

O conjunto padrão documentado é SC4-21, 27, 28 e 29. Elevação elétrica e controle térmico integrado; selecione a faixa necessária.

## **Configuração opcional**

Fusos opcionais: SC4-14, 15, 16, 18, 25, 31 e 34. Software de aquisição viscosidade-temperatura opcional; as faixas dependem da configuração escolhida.

## **Seleção e pedido**

Informe modelo PRECETTA, aplicação, configuração, quantidade e destino. Baixe o PDF completo para especificações e configuração. Confirme utilidades e compatibilidade antes do pedido.

## **Informações técnicas**

Elevação elétrica, controle térmico integrado, viscosidade dinâmica/cinemática e curva viscosidade-temperatura. Armazenamento pontual, contínuo ou temporizado. Fatores de correção protegidos por senha. L/R/HA/HB são configurações alternativas, não uma faixa única combinada.