

ورقة البيانات الفنية

جهاز اختبار التفكك بثلاث سلال وشاشة لمس

يوفر PT-DT3 عددا من محطات السلال يبلغ 3 لاختبارات تفكك الأقراص والكبسولات الموقته. تدعم حرارة الحمام المضبوطة والشروط الترددي المحدد ظروف اختبار قابلة للتكرار.

الخصائص الرئيسية

ثلاث محطات بإضاءة مستقلة

وصلات سريعة الفك للسلال وحمام بتدوير الماء

ثلاثة مستويات صلاحيات وسبعة مستخدمين وسجل تدقيق

المعلومات الفنية

محطات السلال	3
تردد حركة السلال	30-32 دورة/دقيقة
طول الشوط	55 ± 1 mm
حرارة تشغيل الحمام	من حرارة المحيط إلى 45 °C
دقة عرض الحرارة	0.01 °C
دقة التحكم الحراري	37 °C عند ±0.5 °C
نطاق الموقت	0-99 h 59 min
فتحة الشبكة القياسية	2 mm

التجهيز القياسي

جهاز يضم 3 من محطات السلال مع شبكة قياسية بفتحات 2 mm. أكد الكؤوس والأقراص وقائمة الملحقات الكاملة بحسب الطريقة وعرض السعر. ترد شاشة لمس ملونة وحمام مدمج من البولي كربونات ومضخة تدوير تيار مستمر بلا فرش ومستشعر حرارة Pt1000. يحتوي سخان PTC على مفتاح حماية حرارية. لكل محطة من المحطات الثلاث إضاءة، وتساعد الوصلات سريعة الفك على إزالة السلة. توفر الإدارة ثلاثة مستويات وسبعة مستخدمين، مع تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. سعة سجل التدقيق المذكورة هي 128 سجلا × 366 يوما؛ أكد آلية الاحتفاظ والتصدير في البرنامج المورد. الطباعة المتصلة اختيارية. لا تثبت وظائف التدقيق اعتمادا تنظيميا.

الملحقات الاختيارية

فتحات الشبكة الاختيارية: 1 / 0.71 / 0.42 mm. أكد الشبكة المطلوبة لطريقة الاختبار. الطباعة اختيارية.

التطبيقات

اختبار تفكك الأقراص والكبسولات مختبريا. طابق السلة والشبكة والوسط والحرارة ومعياري نهاية الاختبار مع الطريقة المطبقة.

الاختيار ومعلومات الطلب

حدد عدد السلال والشكل الصيدلاني وفتحة الشبكة ومدة الاختبار والوثائق المطلوبة. أكد مصدر الطاقة والملحقات. إعداد حرارة دون المحيط لا يثبت وجود تبريد فعال.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.