

Ficha técnica

Friabilómetro con pantalla táctil

PT-F2 realiza ensayos por número fijo de vueltas o funcionamiento continuo con velocidad ajustable. Pantalla táctil, impresión térmica y registros con control de acceso apoyan los ensayos rutinarios.

Características principales

- Accionamiento DSP con velocidad ajustable
- Pantalla táctil a color e impresión térmica
- Tres niveles de acceso, siete cuentas y registro de auditoría

Información técnica

Velocidad de rotación	10-90 rpm
Resolución de velocidad	0.1 rpm
Exactitud de velocidad	±1 rpm
Número de vueltas	1-99,999
Intervalo del temporizador	99 h 59 min
Resolución temporal	1 s
Exactitud del temporizador	±1 s

Configuración estándar

El equipo descrito incluye pantalla táctil a color e impresora térmica. Confirme tambores y accesorios suministrados en la oferta.

La velocidad predeterminada de fábrica es 25 rpm. Se admiten ensayos de número fijo de vueltas y continuos. Un controlador DSP de alta subdivisión controla el giro.

La capacidad del registro de auditoría se indica como 128 registros × 366 días. Confirme conservación, exportación, permisos y versión del software. La impresora térmica indicada permite impresión en línea; confirme papel y accesorios en la lista de suministro.

Aplicaciones

Evaluación de friabilidad con programa de rotación definido y procedimiento de preparación y pesada del laboratorio.

Selección e información de pedido

Confirme formato de muestra, método, accesorios, alimentación y configuración de destino en la oferta. Las funciones descritas no acreditan certificación ni cumplimiento normativo.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.