

Fiche technique

Friabilimètre à écran tactile

PT-F2 effectue des essais à nombre fixe de tours ou en continu avec vitesse réglable. Écran tactile, impression thermique et accès contrôlé aux enregistrements accompagnent les essais courants.

Caractéristiques principales

- Entraînement DSP à vitesse réglable
- Écran tactile couleur et impression thermique
- Trois niveaux d'accès, sept comptes et journal d'audit

Informations techniques

Vitesse de rotation	10-90 rpm
Résolution de vitesse	0.1 rpm
Précision de vitesse	±1 rpm
Nombre de tours	1-99,999
Plage de minuterie	99 h 59 min
Résolution de minuterie	1 s
Précision de minuterie	±1 s

Configuration standard

L'appareil décrit comprend un écran tactile couleur et une imprimante thermique. Confirmez les tambours et accessoires dans le devis.

La vitesse par défaut en usine est de 25 rpm. Les essais à nombre de tours fixé et les essais continus sont pris en charge. Un entraînement DSP à subdivision élevée commande la rotation.

La capacité du journal d'audit est indiquée comme 128 enregistrements × 366 jours. Confirmez conservation, exportation, droits et version du logiciel fourni. L'imprimante thermique indiquée permet l'impression en ligne ; confirmez papier et accessoires dans la liste de fourniture.

Applications

Évaluation de la friabilité avec un programme de rotation défini et la procédure de préparation et de pesée du laboratoire.

Sélection et informations de commande

Confirmez format d'échantillon, méthode, accessoires, alimentation et configuration de destination dans le devis. Les fonctions décrites ne prouvent ni certification ni conformité réglementaire.

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.