

Ficha técnica

Durómetro de 200 N con medición de diámetro

PT-H20 mide fuerza de rotura de 1 a 200 N y diámetro de 2 a 30 mm. La pantalla LCD, las estadísticas y la impresión fechada de ensayos o calibraciones facilitan los controles rutinarios.

Características principales

- Medición individual o continua seleccionable, hasta 160 comprimidos
- Ajustes conservados y diagnóstico de fallos
- Visualización e impresión de resultados de calibración

Información técnica

Intervalo de fuerza de rotura	1-200 N
Resolución de fuerza	0.1 N
Intervalo de diámetro de comprimidos	2-30 mm
Exactitud de diámetro	±0.01 mm

Configuración estándar

Instrumento integrado de fuerza de rotura y diámetro con pantalla LCD.

La pantalla LCD seleccionable ofrece chino (4 líneas × 8 caracteres) o inglés (8 líneas × 16 caracteres). Confirme el idioma suministrado. Las unidades de fuerza son N, kg o Sc y las de diámetro mm o pulgadas; confirme las convenciones de las unidades secundarias de fuerza.

El equipo calcula y muestra estadísticas y permite imprimir resultados por comprimido. El reloj incorpora fecha y hora de ensayo y calibración a los informes. Los ajustes se conservan hasta modificarlos; los resultados de calibración pueden mostrarse e imprimirse. Confirme impresora, accesorios y lista exacta de suministro. La exactitud de fuerza indicada en kg requiere aclaración antes de comprometer prestaciones.

Aplicaciones

Medición de la fuerza de rotura de comprimidos para desarrollo de formulaciones y control rutinario de laboratorio. Mantenga una orientación uniforme y seleccione el intervalo de fuerza adecuado.

Selección e información de pedido

Indique dimensiones, fuerza de rotura prevista, volumen de muestras y necesidades de registro. Confirme soportes, accesorios de calibración, alimentación y configuración para el destino en la oferta.

Instrumentos relacionados

Durómetro manual para comprimidos · PT-H1

Durómetro motorizado para comprimidos · PT-H1M

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.