

Ficha técnica

Durômetro de 200 N com medição de diâmetro

PT-H20 mede força de ruptura de 1 a 200 N e diâmetro de 2 a 30 mm. Tela LCD, estatísticas e impressão datada de testes ou calibrações apoiam verificações de rotina.

Características principais

- Medição individual ou contínua selecionável, até 160 comprimidos
- Configurações salvas e diagnóstico de falhas
- Exibição e impressão de resultados de calibração

Informações técnicas

Faixa de força de ruptura	1-200 N
Resolução de força	0.1 N
Faixa de diâmetro dos comprimidos	2-30 mm
Exatidão do diâmetro	±0.01 mm

Configuração padrão

Instrumento integrado de força de ruptura e diâmetro com tela LCD.

A interface LCD selecionável oferece chinês (4 linhas × 8 caracteres) ou inglês (8 linhas × 16 caracteres). Confirme o idioma fornecido. As unidades de força são N, kg ou Sc e as de diâmetro mm ou polegadas; confirme as convenções das unidades secundárias de força.

O instrumento calcula e exibe estatísticas e permite imprimir resultados por comprimido. O relógio inclui data e hora dos testes e da calibração nos relatórios. As configurações permanecem salvas até serem alteradas; os resultados de calibração podem ser exibidos e impressos. Confirme impressora, acessórios e lista exata de fornecimento. A exatidão de força indicada em kg precisa ser esclarecida antes de assumir compromissos de desempenho.

Aplicações

Ensaio de força de ruptura de comprimidos no desenvolvimento de formulações e controle laboratorial de rotina. Mantenha orientação consistente e selecione a faixa de força adequada.

Seleção e informações para pedido

Informe dimensões, força de ruptura esperada, volume de amostras e necessidades de registro. Confirme dispositivos de fixação, acessórios de calibração, alimentação e configuração para o destino na proposta.

Instrumentos relacionados

Durômetro manual para comprimidos · PT-H1

Durômetro motorizado para comprimidos · PT-H1M

Revise a configuração com a PRECETTA antes de fazer o pedido.