

Fiche technique

Duromètre de 500 N avec mesure du diamètre

PT-H50 mesure la force de rupture et le diamètre avec un écran tactile de 7 pouces. La plage de 10-500 N, les statistiques et l'export de tableaux par USB facilitent les dossiers de lots.

Caractéristiques principales

- Mesure individuelle ou continue
- Trois niveaux d'accès et dix comptes
- Journal d'audit, statistiques, impression et export USB

Informations techniques

Plage de force de rupture	10-500 N
Résolution de force	0.01 N
Précision de force	±1%
Plage de diamètre des comprimés	3-28 mm
Résolution de diamètre	0.01 mm
Précision de diamètre	±0.1 mm
Résultats mémorisés	100 échantillons × 40 résultats

Configuration standard

Instrument intégré de force de rupture et de diamètre avec écran tactile de 7 pouces.

Un capteur de pression, l'autodiagnostic et le changement d'unité par une touche facilitent l'utilisation. Le diamètre s'exprime en mm ou en pouces ; confirmez la convention de l'unité secondaire de force.

Les statistiques peuvent être imprimées ou exportées sur USB au format tableur. Confirmez l'imprimante et le matériel USB fournis. Une piste d'audit est indiquée, mais sa conservation, son exportation, les signatures électroniques et la conformité réglementaire ne sont pas établis. Confirmez également la base de la précision de force de ± 1 %.

Applications

Mesure de la force de rupture des comprimés en développement de formulation et en contrôle courant au laboratoire. Conservez une orientation constante et choisissez une plage de force adaptée.

Sélection et informations de commande

Précisez les dimensions, la force de rupture attendue, la cadence et les besoins d'enregistrement. Confirmez les supports, accessoires d'étalonnage, alimentation et configuration de destination dans le devis.

Instruments associés

Duromètre manuel pour comprimés · PT-H1

Duromètre motorisé pour comprimés · PT-H1M

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.