

Ficha técnica

Serie de prensas automáticas para polvos

PT-PA ofrece prensado programable en cinco configuraciones de carga nominal. Aplicación, mantenimiento y liberación de presión forman una secuencia; seleccione conjuntamente carga y espacio de trabajo.

Características principales

- Presión, mantenimiento y liberación programables
- LCD de 4,3 pulgadas y conversión según diámetro de matriz
- Carcasa protectora, puerta acrílica y liberación por límite de recorrido

Información técnica

Ajuste de tiempo	0-999 s			
Alimentación	220 V / 50-60 Hz			
Capacidad nominal de prensado	Recorrido máximo del pistón	Espacio de trabajo (M × N)	Dimensiones (L × An × Al)	Peso
20 t	40 mm	175 × 160 mm	280 × 460 × 530 mm	140 kg
30 t	40 mm	175 × 160 mm	280 × 460 × 530 mm	140 kg
40 t	50 mm	175 × 180 mm	280 × 460 × 550 mm	150 kg
60 t	50 mm	185 × 220 mm	300 × 520 × 580 mm	180 kg
100 t	50 mm	185 × 250 mm	330 × 580 × 620 mm	240 kg

Configuración

Seleccione una configuración de carga en la tabla. La prensa tiene carcasa protectora; confirme matrices y herramientas de expulsión según la muestra.

Los ajustes incluyen límites superior e inferior de presión, tiempo de mantenimiento y diámetro de matriz. Durante el mantenimiento temporizado, el sistema repone la presión al caer por debajo del límite inferior y la libera al finalizar. Se describen expulsión independiente y descarga por fin de carrera. Confirme utillaje, idioma y manual para la configuración elegida.

Aplicaciones

Compactación repetible de polvos y preparación de pastillas. La carga nominal es distinta de la presión sobre la muestra, que depende del área de la matriz.

Selección e información de pedido

Confirme configuración exacta, muestras, accesorios y alimentación en la oferta. Solicite por separado los documentos de calibración o validación necesarios.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.