

## Nettoyeur mobile pour appareils de dissolution

T-CLN-001 associe rinçage et aspiration des liquides résiduels pour nettoyer en place cuves de dissolution, tiges de palettes et bains. Le meuble sur roulettes et la batterie rechargeable facilitent le déplacement entre appareils compatibles.



### Caractéristiques principales

- Nettoyage en place des cuves et tiges de palettes
- Buse de rinçage et aspiration des liquides et fragments libres
- Filtration et collecte des débris intégrées à l'aspiration
- Alarmes de niveaux d'eau haut et bas

## Spécifications essentielles

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Méthode de nettoyage      | Rinçage et aspiration                          |
| Énergie en fonctionnement | Batterie rechargeable intégrée                 |
| Mobilité                  | Meuble sur roulettes                           |
| Gestion des résidus       | Filtre et collecteur sur la ligne d'aspiration |
| Surveillance du niveau    | Alarmes de niveaux haut et bas                 |

## Configuration standard

L'équipement documenté comprend buse de rinçage, collecte des liquides, filtration d'aspiration et batterie rechargeable. Confirmez tuyaux, buses et accessoires de charge dans le devis.

## Accessoires optionnels

Aucune liste séparée d'accessoires optionnels n'est disponible. Demandez confirmation de compatibilité avec la géométrie des cuves et la procédure de nettoyage.

## Sélection et informations de commande

Précisez appareils, tailles des cuves, résidus et milieux de nettoyage. Confirmez capacités, dimensions, alimentation du chargeur et autonomie. Évaluez l'efficacité selon la procédure du laboratoire.