

Dégazeur continu pour milieux de dissolution

T-DEG-002 prépare une eau distillée ou déionisée dégazée par chauffage immédiat et séparation gaz-liquide. Régler de 1 à 100 L ; la préparation s'arrête au volume défini. Le fonctionnement continu dépend de l'alimentation en eau.



Caractéristiques principales

- Chauffage en ligne et séparation gaz-liquide
- Arrêt automatique au volume prédéfini
- Cumul du volume d'eau dégazée

Informations techniques

Régulation de température	37-41 °C
Résolution thermique	1 °C
Exactitude thermique	±2 °C
Plage de réglage du vide	0.05-0.085 MPa
Résolution de pression	0.01 MPa
Exactitude de régulation de pression	±0.01 MPa
Volume de préparation prédéfini	1-100 L

Configuration standard

Le système documenté offre chauffage en ligne, séparation gaz-liquide et régulation du volume. Confirmer tuyaux, raccordement en eau et livraison.

Accessoires optionnels

Aucune liste distincte d'accessoires optionnels n'est établie. Confirmer séparément pièces du circuit et documents de qualification.

Sélection et commande

Préciser milieu, volume et température. Confirmer débit, alimentation, dimensions et pression absolue ou relative, non définis dans la spécification. Un fonctionnement continu ne signifie pas un débit illimité.