


Disolutor de 12 posiciones con registros de auditoría

Utiliza doce vasos y ejes en dos filas con elevación eléctrica sincronizada. Pantalla táctil, permisos, auditoría y exportación/respaldo apoyan flujos de laboratorio documentados.



Características principales

- Elevación eléctrica sincronizada
- Tapas selladas reducen evaporación
- Pantalla con cinco niveles de permisos
- Confirme auditoría y respaldo en red

Información técnica

Ejes de ensayo	12
Vasos en baño	12
Intervalo de velocidad	25-250 rpm
Error de velocidad	±4%
Error térmico	±0.3 °C
Desviación de ejes	≤2.0 mm
Oscilación de paleta	≤0.5 mm
Oscilación de cesta	≤1.0 mm
Paso de velocidad	1 rpm
Resolución térmica	0.1 °C
Intervalo térmico de calentamiento	ambiente-45 °C
Eventos programados	≤2880
Intervalo programado	1-2880 min

Configuración estándar

Instrumento con la configuración documentada. Confirme entrega, cestas, paletas, vidrio y licencia; no se presume inclusión de accesorios de método ni muestreo externo.

Accesorios opcionales

Confirme muestreo compatible, impresora, certificados de vasos y cualificación por separado. Disponibilidad, interfaz y coste dependen de configuración.

Selección y pedido

Calentamiento desde ambiente a 45 °C; una indicación de 5 °C no implica refrigeración activa. Ambiente 5-37 °C, HR ≤80%. Confirme método, volumen, accesorios y software. Referencias metodológicas no prueban certificación ni cumplimiento validado.