

Disolutor de 8 posiciones con dosificación automática

Combina ocho posiciones con introducción sincronizada de muestras y control térmico individual. El soporte de muestreo con posicionamiento de altura admite un muestreador externo compatible.



Características principales

- Introducción automática sincronizada
- Monitorización térmica individual
- Posicionamiento automático del muestreo
- Tres niveles de acceso y auditoría documentada

Información técnica

Ejes de ensayo	8
Vasos en baño	8
Intervalo de velocidad	5-250 rpm
Error de velocidad	±1%
Error térmico	±0.2 °C
Desviación de ejes	≤1.0 mm
Oscilación de paleta	≤0.5 mm
Oscilación de cesta	≤1.0 mm
Paso de velocidad	1 rpm
Resolución térmica	0.1 °C
Intervalo térmico de calentamiento	ambiente-45 °C
Alimentación	220 V / 50 Hz / 10 A

Configuración estándar

Instrumento con la configuración documentada. Confirme entrega, cestas, paletas, vidrio y licencia; no se presume inclusión de accesorios de método ni muestreo externo.

Accesorios opcionales

Confirme muestreo compatible, impresora, certificados de vasos y cualificación por separado. Disponibilidad, interfaz y coste dependen de configuración.

Selección y pedido

Calentamiento desde ambiente a 45 °C; una indicación de 5 °C no implica refrigeración activa. Ambiente 5-37 °C, HR ≤80%. Confirme método, volumen, accesorios y software. Referencias metodológicas no prueban certificación ni cumplimiento validado.