

Dissolutest réciproque à volumes variables

Transfère les échantillons entre rangées de milieux programmées pour les profils de libération. Réciprocité, immersion et égouttage réglables, configurations à une ou deux rangées.



Caractéristiques principales

- Transfert de milieu programmable
- Fonctionnement à une ou deux rangées
- Immersion et égouttage réglables
- Deux courses documentées

Informations techniques

Plage de chauffage	ambiante-45 °C
Résolution thermique	0.1 °C
Erreur thermique	≤±0.2 °C
Fréquence de réciprocité	1-50 min ⁻¹
Erreur de fréquence	±5%
Course du cylindre	10 ±0.1 cm
Course du support	2 cm
Puissance du chauffage	1500 W
Alimentation	220 V / 50 Hz / 10 A
Température ambiante	5-40 °C
Humidité relative	≤80%
Bruit de fonctionnement	≤60 dB
Configurations de cuves	50-300 mL: 7 / 14; 500-1000 mL: 6

Configuration standard

Instrument dans la configuration documentée ; confirmer livraison, licence et inclusion de l'ordinateur dans le devis.

Accessoires optionnels

Confirmer séparément accessoires de méthode, prélèvement compatible et qualification. Disponibilité et prix selon la configuration.

Sélection et commande

Confirmer édition, échantillon, cuves et documentation. Références et audit n'établissent ni certification ni conformité validée. Le chauffage n'établit pas un refroidissement actif.