

Dissolutor recíprocante de volume variável

Transfere amostras entre fileiras de meios programadas para perfis de liberação. Reciprocidade, imersão e drenagem ajustáveis apoiam desenvolvimento com uma ou duas fileiras.



Principais características

- Transferência programável de meios
- Operação com uma ou duas fileiras
- Imersão e drenagem ajustáveis
- Dois cursos documentados

Informações técnicas

Faixa de aquecimento	ambiente-45 °C
Resolução térmica	0.1 °C
Erro térmico	≤±0.2 °C
Frequência de reciprocidade	1-50 min ⁻¹
Erro de frequência	±5%
Curso do método de cilindros	10 ±0.1 cm
Curso do método de suporte	2 cm
Potência do aquecedor	1500 W
Alimentação	220 V / 50 Hz / 10 A
Temperatura ambiente	5-40 °C
Umidade relativa	≤80%
Ruído de operação	≤60 dB
Configurações de cubas	50-300 mL: 7 / 14; 500-1000 mL: 6

Configuração padrão

Instrumento na configuração documentada; confirme lista de entrega, licença e inclusão de computador na cotação.

Acessórios opcionais

Confirme separadamente acessórios do método, amostragem compatível e documentos de qualificação. Disponibilidade e custo dependem da configuração.

Seleção e pedido

Confirme edição do método, amostra, cubas e documentação. Referências e auditoria não comprovam certificação ou conformidade validada. Aquecimento não comprova resfriamento ativo.