

## جهاز قياس الكثافة بعد الطرق بموضعين

يقيس كثافة المساحيق بعد الطرق باستخدام موضعين للأسطوانتين وثلاث طرق اختبار قابلة للاختيار - T-TAP-001



### الخصائص الرئيسية

اختيار طريقة الاختبار ومعلومات الطرق عبر شاشة لمس

طرق رأسي مع تدوير العينة

حساب الكثافة من ثلاث قراءات للكتلة والحجم مع حساب المتوسط

## المواصفات الأساسية

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2                                                  | مواضع الأسطوانات              |
| 300 ±1 / 250 ±1 / 55 ±1 /min                       | تردد الطرق: الطريقة 1 / 2 / 3 |
| 14 ±2 mm                                           | شوط الطريقة 1                 |
| 0-99999                                            | نطاق العد                     |
| AC 220 V ±10%, 50 Hz ±2%; AC 110 V ±10%, 60 Hz ±2% | تجهيزات التغذية الكهربائية    |

## التجهيز والطلب

### التجهيز القياسي

جهاز بموضعين وشاشة لمس. تؤكد أحجام الأسطوانات وقائمة التوريد الكاملة.

### الملحقات الاختيارية

الطابعة اختيارية. تتطلب وثائق وخدمات التأهيل تحديد النطاق وعرض سعر منفصل.

### الاختبار ومعلومات الطلب

حدد خصائص المسحوق وطريقة الاختبار وحجم الأسطوانة والتغذية. يجب تأكيد سماحية شوط الطريقة 2 قبل الطلب.

تشير الطرق الموثقة إلى ChP و USP دون تحديد الإصدار، ولا يثبت ذلك اعتمادا. لم تذكر سماحية شوط الطريقة 2 بسبب عدم وضوحها في السجل الفني.