

## Centrífuga de sobremesa de alta velocidad

Centrífuga de sobremesa con rotores seleccionables. Los máximos de velocidad, fuerza y capacidad corresponden a distintas configuraciones y no a un único punto de trabajo.



### Información técnica

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Velocidad máxima                    | 16600 rpm             |
| Fuerza centrífuga relativa máxima   | 19200 × g             |
| Capacidad máxima                    | 400 mL                |
| Exactitud de velocidad              | ±20 rpm               |
| Temporizador                        | 0-999 min/s           |
| Alimentación eléctrica              | 220 V AC; 50 Hz; 15 A |
| Ruido                               | ≤60 dB                |
| Dimensiones                         | 460 × 350 × 350 mm    |
| Peso neto                           | 20 kg                 |
| Ajustes de aceleración/deceleración | 10                    |
| Programas almacenados               | 40                    |

| Opciones de rotor |                 |                        |                  |                          |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| Rotor             | Capacidad       | Velocidad máxima (rpm) | FCR máxima (× g) | Dimensiones de tubo (mm) |
| 10                | 12 × 1.5/2.0 mL | 16600                  | 19200            | Ø10 × 42                 |
| 11                | 18 × 0.5 mL     | 16600                  | 19200            | Ø8 × 32                  |
| 9                 | 24 × 1.5/2.0 mL | 13000                  | 16060            | Ø10 × 42                 |
| 12                | 10 × 5 mL       | 13000                  | 11500            | Ø14 × 54                 |
| 18                | 48 × 0.5 mL     | 13000                  | 14740            | Ø8 × 32                  |
| 16                | 12 × 10 mL      | 12000                  | 14800            | Ø16 × 81                 |
| 22                | 6 × 50 mL       | 12000                  | 14800            | Ø28 × 105                |
| 26                | 8 × 15 mL       | 10000                  | 10300            | Ø16 × 115                |
| 31                | 4 × 100 mL      | 10000                  | 9690             | Ø38 × 124                |

## Configuración estándar

El presupuesto debe identificar la configuración seleccionada y los accesorios suministrados. Si se indican varias especificaciones, corresponden a versiones distintas en el mismo orden; no forman una configuración combinada.

## Configuración opcional

Los equipos opcionales y consumibles se suministran solo si se detallan en el presupuesto. Confirme dimensiones, compatibilidad, alimentación y configuración antes del pedido.

## Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, especificación, muestra o aplicación, cantidad y destino. Consulte el PDF completo para comparar versiones y configuraciones.

## Información técnica

No se especifica el rotor incluido. Seleccione tamaño de tubo, capacidad, velocidad y FCR en la misma fila de la tabla. No combine 16600 rpm y 400 mL como especificación de un rotor.