

Centrifugeuse de paillasse à grande vitesse

Centrifugeuse de paillasse à rotors sélectionnables. Les maxima de vitesse, force et capacité correspondent à différentes configurations et ne se combinent pas en un seul point.



Informations techniques

Vitesse maximale	16600 rpm
Force centrifuge relative maximale	19200 × g
Capacité maximale	400 mL
Exactitude de vitesse	±20 rpm
Minuterie	0-999 min/s
Alimentation électrique	220 V AC; 50 Hz; 15 A
Bruit	≤60 dB
Dimensions	460 × 350 × 350 mm
Masse nette	20 kg
Réglages d'accélération/décélération	10
Programmes mémorisés	40

Options de rotor				
Rotor	Capacité	Vitesse maximale (rpm)	FCR maximale (× g)	Dimensions du tube (mm)
10	12 × 1.5/2.0 mL	16600	19200	Ø10 × 42
11	18 × 0.5 mL	16600	19200	Ø8 × 32
9	24 × 1.5/2.0 mL	13000	16060	Ø10 × 42
12	10 × 5 mL	13000	11500	Ø14 × 54
18	48 × 0.5 mL	13000	14740	Ø8 × 32
16	12 × 10 mL	12000	14800	Ø16 × 81
22	6 × 50 mL	12000	14800	Ø28 × 105
26	8 × 15 mL	10000	10300	Ø16 × 115
31	4 × 100 mL	10000	9690	Ø38 × 124

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

Le rotor inclus n'est pas spécifié. Choisissez dimensions du tube, capacité, vitesse et FCR sur la même ligne. Ne combinez pas 16600 rpm et 400 mL pour un seul rotor.