

Série de termoblocos digitais

Termoblocos para incubação até 150 °C. Selecione o aquecedor e bloco intercambiável conforme o diâmetro dos tubos ou formato da placa.



Informações técnicas

Faixa de temperatura	ambiente +5-150 °C
Tempo de aquecimento	≤30 min; 20-150 °C
Estabilidade a 40 °C	±0.3 °C
Estabilidade a 100 °C	±0.5 °C
Estabilidade a 120 °C	±1 °C
Resolução da tela	0.1 °C
Potências disponíveis	200 / 400 / 600 W
Dimensões	260 × 220 × 100 / 260 × 220 × 95 / 360 × 220 × 100 mm

Blocos intercambiáveis

Bloco	Diâmetro / volume do tubo	Posições	Dimensões (mm)
D1	6 mm	48	96.5 × 76.5 × 50
D2	7 mm	48	96.5 × 76.5 × 50
D3	10 mm	24	96.5 × 76.5 × 50

Blocos intercambiáveis			
Bloco	Diâmetro / volume do tubo	Posições	Dimensões (mm)
D4	12 mm	24	96.5 × 76.5 × 50
D5	13 mm	24	96.5 × 76.5 × 50
D6	15 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D7	16 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D8	19 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D9	20 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D10	26 mm	8	96.5 × 76.5 × 50
D11	28 mm	6	96.5 × 76.5 × 50
D12	40 mm	3	96.5 × 76.5 × 50
D13	0.2 mL	48	96.5 × 76.5 × 50
D14	0.5 mL	48	96.5 × 76.5 × 50
D15	1.5 mL	24	96.5 × 76.5 × 50
D16	2.0 mL	24	96.5 × 76.5 × 50
D17	0.2 mL	96	96.5 × 153 × 33.5
D18	placa plana	placa de 96 poços	96.5 × 153 × 22.5
D19	personalizado	-	-

Configuração padrão

A cotação deve identificar a configuração selecionada e os acessórios fornecidos. Especificações múltiplas descrevem versões distintas na mesma ordem; não representam uma configuração combinada.

Configuração opcional

Equipamentos opcionais e consumíveis são fornecidos apenas quando discriminados na cotação. Confirme dimensões, compatibilidade, alimentação e configuração antes do pedido.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, especificação, amostra ou aplicação, quantidade e destino. Consulte o PDF completo para comparar versões e configurações.

Informações técnicas

Selecione potência e bloco separadamente. A tabela apresenta formatos compatíveis, não um conjunto com todos os blocos incluídos. Discrimine a quantidade fornecida e confirme blocos personalizados.