

Horno mufla de laboratorio

Horno mufla para calcinación, análisis y tratamiento térmico de piezas pequeñas. Adapte el proceso al máximo nominal de 1000 °C y a la cámara.



Información técnica

Temperatura nominal	1000 °C
Potencia nominal	2.5 kW
Tensión nominal	220 V
Tensión de funcionamiento	220 V
Tiempo de calentamiento sin carga	≤60 min
Dimensiones de la cámara	200 × 120 × 80 mm
Dimensiones	595 × 410 × 467 mm
Peso bruto	80 kg

Configuración estándar

El presupuesto debe identificar la configuración seleccionada y los accesorios suministrados. Si se indican varias especificaciones, corresponden a versiones distintas en el mismo orden; no forman una configuración combinada.

Configuración opcional

Los equipos opcionales y consumibles se suministran solo si se detallan en el presupuesto. Confirme dimensiones, compatibilidad, alimentación y configuración antes del pedido.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, especificación, muestra o aplicación, cantidad y destino. Consulte el PDF completo para comparar versiones y configuraciones.

Información técnica

Las especificaciones corresponden a esta cámara y potencia nominal. Confirme controlador y conexión. No se indican crisoles y soportes incluidos.