

سلسلة أنظمة تقطير لثاني أكسيد الكبريت

تقطير متعدد المواضع لتحضير عينات بقايا ثاني أكسيد الكبريت في الأغذية والمواد العشبية. اختر عدد المواضع ومجموعة ساعات الدوارق.



المعلومات الفنية

4 / 6 / 6	مواضع التقطير
1000 / 500 / 1000 mL	سعة دورق التقطير
4 × 100 / 6 × 100 / 6 × 100 mL	دوارق الاستقبال
220 V; 50 Hz	التغذية الكهربائية
حتى 200 °C	حد درجة الحرارة
شاشة لمس	الشاشة
نعم	الحماية من التسخين الجاف
نعم	الحماية من التسرب الكهربائي
مضخة مدمجة	تدوير التبريد

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزا واحدا مجمعا.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختبار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

الإصدارات هي 4 × 1000 mL و 6 × 500 mL و 6 × 1000 mL. تختار مولدات أو أسطوانات النيتروجين ووحدات التبريد الخارجية منفصلة. أكد مضخة التدوير وأي تبريد خارجي في قائمة التوريد.