

Sistema automatizado de extração em fase sólida

Extração automatizada em fase sólida para limpeza, separação e concentração. Seis posições independentes permitem processamento paralelo ou sequencial com cartuchos SPE compatíveis.



Informações técnicas

Amostras por lote	até 6
Posições de cartuchos	6
Volumes dos cartuchos SPE	1 / 3 / 6 / 12 mL
Faixa de vazão	1-60 mL/min
Faixa de volume dispensado	1-120 mL
Exatidão da vazão	≤1%
Coefficiente de correlação velocidade/vazão	≥0.999
Alimentação elétrica	220 V; 50 Hz
Introdução da amostra	pressão positiva

Configuração padrão

A cotação deve identificar a configuração selecionada e os acessórios fornecidos. Especificações múltiplas descrevem versões distintas na mesma ordem; não representam uma configuração combinada.

Configuração opcional

Equipamentos opcionais e consumíveis são fornecidos apenas quando discriminados na cotação. Confirme dimensões, compatibilidade, alimentação e configuração antes do pedido.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, especificação, amostra ou aplicação, quantidade e destino. Consulte o PDF completo para comparar versões e configurações.

Informações técnicas

O sistema permite ativação, carregamento, lavagem, coleta e concentração. Os canais independentes têm vazão digital temporizada, limpeza programável e proteção de pressão/temperatura. Especifique separadamente química dos cartuchos e consumíveis.