

Viscosímetro rotacional digital

Viscosímetro rotacional digital para líquidos. Seleccione el rotor y la velocidad según la muestra y el intervalo de medición.



Información técnica

Intervalo de viscosidad	1-2 × 10 ⁶ mPa·s
Velocidades de rotores	0.3; 0.5; 1.5; 3; 6; 12; 30; 60 rpm
Exactitud de medición	±2%; líquidos newtonianos
Rotores estándar	1-4
Rotor opcional	0
Opción de baja viscosidad	0.1 mPa·s con rotor opcional
Alimentación eléctrica	220 V AC; 50 Hz
Temperatura ambiente	5-35 °C; recomendado 20 °C
Humedad ambiente	≤80% RH
Dimensiones	370 × 325 × 280 mm
Peso neto	6.8 kg
Idiomas de interfaz	chino / inglés

Configuración estándar

El presupuesto debe identificar la configuración seleccionada y los accesorios suministrados. Si se indican varias especificaciones, corresponden a versiones distintas en el mismo orden; no forman una configuración combinada.

Configuración opcional

Los equipos opcionales y consumibles se suministran solo si se detallan en el presupuesto. Confirme dimensiones, compatibilidad, alimentación y configuración antes del pedido.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, especificación, muestra o aplicación, cantidad y destino. Consulte el PDF completo para comparar versiones y configuraciones.

Información técnica

Se documentan rotores 1-4; el rotor 0 es opcional para baja viscosidad. Confirme la sonda de temperatura. Evite interferencias electromagnéticas intensas, vibraciones y gases corrosivos.