

Ficha técnica

Estación anaerobia manual con cámara de incubación

Estación de intercambio de gases manual con control térmico digital, cámaras separadas de trabajo, incubación y transferencia y ajuste de ambiente +3 a 60 °C.



Disposición manual con trabajo, incubación interior y transferencia separada. Confirme guantes y accesorios.

Características principales

Cámaras separadas

Control térmico digital

Intercambio manual de gases

Configuración estándar

Intercambio manual de gases en trabajo y transferencia, control térmico digital, frente transparente, guantes, área SUS304 y circulación forzada. Luz, UV, toma interna 220 V, alivio de presión y memoria. Esterilizador de asas, calentador de cera y caja de catalizador/desecante estándar. Confirme fuente de vacío y accesorios.

Accesorios opcionales

Miniimpresora, consumibles, regulador de cilindro y protector térmico externo opcionales. Confirme gases, guantes, vacío y aplicación.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de ajuste térmico	Ambiente +3 a 60 °C
Uniformidad de temperatura	$\leq \pm 1$ °C
Fluctuación de temperatura	$\leq \pm 0.3$ °C
Potencia de entrada (W)	600 W
Alimentación	220 V / 50 Hz

Modelo	Nivel de oxígeno indicado
PT-ANC-003	$\leq 1\%$

Información técnica

Parámetro	Valor
Cámara de trabajo (largo × ancho × alto, mm)	820 × 670 × 670
Cámara de incubación (largo × ancho × alto, mm)	255 × 200 × 290
Cámara de transferencia (largo × ancho × alto, mm)	335 × 235 × 325
Dimensiones exteriores (mm)	1210 × 740 × 1375

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, atmósfera, cámaras o jarras, servicios y accesorios. Confirme gases, vacío, suministro y condiciones antes del pedido.