

Fiche technique

Stérilisateurs à vapeur avec séchage

Stérilisateurs verticaux de 50 à 100 L avec séchage de série, minuteries distinctes et puissances selon modèle.



Vue représentative. Proportions, dimensions et paniers selon modèle.

Points clés

Couvercle par volant et verrouillage sous pression

Protections eau, température et pression

Commandes numériques température et durée

Configuration standard

Construction SUS304, couvercle par volant, microcontrôleur, joint autoexpansible, purge d'air froid, contrôle manque d'eau, protection thermique, décharge et verrouillage sous pression, alarme de fin. Circulation interne et séchage. Modes : stérilisation avec refroidissement naturel ; avec évacuation automatique ; ou stérilisation, évacuation, vidange et séchage.

Accessoires en option

Confirmez récipients et accessoires au devis. Imprimante, logiciels et validation non indiqués de série.

Fusion/maintien en option : fusion de 60 à 98 °C et maintien de 40 à 60 °C, chacun de 0 à 999 minutes. Confirmez l'option.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température maximale de service	135 °C
Résolution de température	1 °C
Pression maximale de service	0.22 MPa
Pression de calcul	0.25 MPa
Alimentation	220 V
Plage de minuterie	4-120 min
Minuterie de séchage	30-240 min

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance de stérilisation (W)	Puissance de séchage (W)
PT-AUT-009	50	3200	800
PT-AUT-010	75	3500	1000
PT-AUT-011	100	3500	1000

Informations techniques

Modèle	Panier : diamètre × hauteur × quantité (mm)
PT-AUT-009	Ø360 × 230 × 2
PT-AUT-010	Ø360 × 270 × 2
PT-AUT-011	Ø360 × 230 × 3

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-AUT-009	Ø400 × 640	485 × 605 × 1125
PT-AUT-010	Ø400 × 720	485 × 605 × 1195
PT-AUT-011	Ø400 × 850	485 × 605 × 1290

Sélection et commande

Indiquez modèle, charge ou échantillon, température et paniers requis. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.