

Ficha técnica

Serie de estufas programables de esterilización por calor seco

Estufas programables de calor seco con cámaras de 65-452 L, filtros de entrada y salida incluidos y circulación forzada ajustable.



La imagen muestra PT-AUT-012. Los demás modelos tienen dimensiones diferentes.

Características principales

- Programación de 10 segmentos y 100 ciclos
- Seis velocidades y compuerta de aire motorizada
- Filtros de entrada y salida de aire incluidos de serie.

Configuración estándar

Controlador programable con teclas táctiles iluminadas, ventilador de seis velocidades, compuerta de aire motorizada, precalentamiento, bandejas deslizantes, cierre de puerta de dos etapas y una interfaz RS-485. Protección de sobretemperatura mediante sensor e interruptor térmico independiente. Filtros de entrada y salida de aire incluidos de serie.

Accesorios opcionales

Bandejas adicionales, impresora, software de monitorización y avisos GPRS son opcionales. Confirme compatibilidad y alcance en la oferta. No se incluyen por defecto conformidad del software ni servicios de validación.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 300 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Rango del temporizador	0-9999 min/h
Carga por bandeja	25 kg
Alimentación	220 V $\pm$ 10 V / 50-60 Hz
Rango de inicio diferido	0-9999 min
Uniformidad de temperatura (Ambiente +5 a 105 °C)	$\pm$ 1%
Uniformidad de temperatura (105-300 °C)	$\pm$ 2%

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-AUT-012	65	1560	2/5
PT-AUT-013	130	2160	2/7
PT-AUT-014	210	2760	3/7
PT-AUT-015	284	2760	3/9
PT-AUT-016	452	3500	4/13

Modelo	Fluctuación de temperatura (150 °C)	Tiempo hasta 150 °C (min)
PT-AUT-012	±0.3 °C	17
PT-AUT-013	±0.3 °C	20
PT-AUT-014	±0.5 °C	20
PT-AUT-015	±0.5 °C	20
PT-AUT-016	±0.5 °C	22

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-AUT-012	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-AUT-013	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-AUT-014	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-AUT-015	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1019
PT-AUT-016	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704

Selección y pedido

Indique modelo, carga, proceso previsto, temperatura y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración. Deben establecerse la idoneidad y validación del ciclo de esterilización para la carga prevista.