

Fiche technique

Série d'étuves programmables de stérilisation à chaleur sèche

Étuves programmables à chaleur sèche avec chambres de 65 à 452 L, filtres d'entrée et de sortie fournis et circulation d'air réglable.



La photo montre PT-AUT-012. Les autres modèles ont des dimensions différentes.

Points clés

Programmation de 10 segments et 100 cycles

Six vitesses et volet d'air motorisé

Filtres d'entrée et de sortie d'air fournis de série.

Configuration standard

Régulateur programmable à touches tactiles rétroéclairées, ventilateur à six vitesses, volet d'air motorisé, préchauffage, clayettes coulissantes, verrouillage de porte à deux niveaux et une interface RS-485. Protection thermique par capteur et interrupteur de température indépendant. Filtres d'entrée et de sortie d'air fournis de série.

Accessoires en option

Clayettes supplémentaires, imprimante, logiciel de surveillance et alertes GPRS sont optionnels. Confirmez compatibilité et périmètre au devis. Aucune conformité logicielle ni prestation de validation n'est incluse par défaut.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 300 °C
Résolution de température	0.1 °C
Plage de minuterie	0-9999 min/h
Charge par clayette	25 kg
Alimentation	220 V $\pm$ 10 V / 50-60 Hz
Plage de départ différé	0-9999 min
Homogénéité de température (Ambiante +5 à 105 °C)	$\pm$ 1%
Homogénéité de température (105-300 °C)	$\pm$ 2%

Informations techniques

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-AUT-012	65	1560	2/5
PT-AUT-013	130	2160	2/7
PT-AUT-014	210	2760	3/7
PT-AUT-015	284	2760	3/9
PT-AUT-016	452	3500	4/13

Modèle	Fluctuation de température (150 °C)	Temps pour atteindre 150 °C (min)
PT-AUT-012	±0.3 °C	17
PT-AUT-013	±0.3 °C	20
PT-AUT-014	±0.5 °C	20
PT-AUT-015	±0.5 °C	20
PT-AUT-016	±0.5 °C	22

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-AUT-012	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-AUT-013	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-AUT-014	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-AUT-015	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1019
PT-AUT-016	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704

Sélection et commande

Indiquez modèle, charge, procédé, température et disposition des clayettes. Confirmez alimentation et configuration. L'adéquation et la validation du cycle de stérilisation doivent être établies pour la charge prévue.