

Fiche technique

Postes de sécurité microbiologique à extraction raccordée

Postes de sécurité microbiologique avec LCD de débit, filtration HEPA, zone inox et dimensions selon modèle.



Poste représentatif. Largeur, éclairage et extraction selon modèle ; confirmer la configuration installée.

Points clés

Réglage automatique du débit et LCD

Interverrouillage UV/éclairage et alarme de fenêtre

Plan SUS304 amovible et vidange

Configuration standard

LCD, réglage automatique du débit, alarmes filtre, interverrouillage UV/éclairage et alarme de fenêtre. Filtration HEPA, éclairage et UV de série, zone SUS304 à plan amovible, prise AC protégée, raccords eau/gaz prévus, bac et vidange. Hotte et raccord de conduit prévus pour extraction centrale ou ventilateur externe en option. Arrêt du soufflage fenêtre fermée ; base à roulettes et réglage de niveau.

Accessoires en option

Confirmer grade des filtres, raccords fournis, installation/extraction, mise en service et documents de qualification. Cette fiche n'affirme ni certification tierce ni résultats d'essais de protection. Ventilateur d'extraction externe en option ; confirmer l'extraction du bâtiment.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Vitesse moyenne d'entrée	0.55 m/s
Précision de régulation descendante	±0.015 m/s
Température de fonctionnement	10-30 °C
HR de fonctionnement à 25 °C	≤70%
Éclairage moyen	≥650 lx
Alimentation	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
Affichage de pression différentielle	0-500 Pa

Modèle	Vitesse descendante moyenne	Puissance avec prise (kW)
PT-BSC-004	0.35 m/s	1.8
PT-BSC-005	0.33 m/s	2

Informations techniques

Modèle	Dimensions de travail (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-BSC-004	1060 × 580 × 595	1200 × 770 × 2320
PT-BSC-005	1360 × 580 × 595	1500 × 770 × 2320

Modèle	Puissance éclairage / UV (W × nombre)
PT-BSC-004	20 × 1 / 20 × 1
PT-BSC-005	30 × 1 / 30 × 1

Modèle	Dimensions filtre de soufflage (mm)	Dimensions filtre d'extraction (mm)
PT-BSC-004	1095 × 475 × 70	500 × 460 × 70
PT-BSC-005	1395 × 475 × 70	650 × 460 × 70

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, largeur, procédé, utilités et extraction. Confirmez filtres, mise en service et documents avant commande.