

Fiche technique

Enceintes de stabilité à une porte avec imprimante

Enceintes pour études de stabilité avec plage thermique indiquée de 4 à 60 °C, régulation de 30 à 95 % HR et imprimante intégrée.



Extérieur représentatif. Réservoir externe non illustré. Dimensions et clayettes fournies selon modèle.

Points clés

LCD de température, humidité et durée

Programmation à 30 segments et 99 cycles

Imprimante intégrée et humidification chauffante de série

Configuration standard

Caisson en acier revêtu, chambre inox miroir, clayettes réglables, porte intérieure vitrée et serrure. Réfrigération variable, circulation d'air, humidificateur chauffant avec réservoir externe, imprimante intégrée, passages latéraux, alarme de surchauffe, mémoire et reprise après coupure inclus.

Accessoires en option

Confirmer conditions combinées température/humidité, clayettes supplémentaires, accessoires, consommables d'impression et secteur au devis. UV, éclairage régulé, USB, audit, logiciel et validation non indiqués de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	4-60 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 25 °C	±0.5 °C
Homogénéité thermique à 25 °C	±1 °C
Plage d'humidité	30-95% RH
Fluctuation d'humidité	±5% RH
Plage de minuterie	0-9999 min
Segments / cycles	30 / 99
Passages latéraux : DI / DE (mm)	30 / 60

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes fournies
PT-ENV-040	1450	3
PT-ENV-041	1500	4
PT-ENV-042	1700	4

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-040	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-ENV-041	510 × 450 × 1100	650 × 740 × 1726
PT-ENV-042	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillons, température, humidité et clayettes. Confirmez conditions combinées, utilités, installation et livraison avant commande.