

Ficha técnica

Câmara de envelhecimento térmico vertical - 100 °C

Câmaras programáveis para envelhecimento e exposição térmica, de ambiente +5 a 100 °C, com seis velocidades e tamanhos conforme modelo.



Exterior representativo; dimensões e prateleiras conforme modelo.

Destaques

Seis velocidades de ventilador

Programas de 10 segmentos e 100 ciclos

Alarmes por sensor e termostato independente

Configuração padrão

LCD de temperatura/estado, seis velocidades, programação de 10 segmentos/100 ciclos, início adiado, alarme por sensor e termostato independente. Inclui pré-aquecimento, prateleiras deslizantes e uma interface RS-485. Porta externa com porta interna de observação em vidro temperado.

Acessórios opcionais

Lâmpada UV e filtros de entrada/saída opcionais. Impressora externa ou serviço remoto de alarme/monitoramento/controle exigem seleção e disponibilidade confirmadas; não são todos padrão. Confirme ensaios, software, validação, acessórios e fornecimento.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Segmentos / ciclos	10 / 100
Uniformidade de temperatura a 37 °C	±0.8 °C
Flutuação a 37 °C	±0.3 °C
Início adiado máximo	99 h 59 min

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)
PT-ENV-047	452	1500

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-ENV-047	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704

Modelo	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-ENV-047	4/13

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, amostra, temperatura, carga e opções. Confirme alimentação, instalação, condições de ensaio e fornecimento antes do pedido.