

Fiche technique

Étuves de vieillissement de paille - 100 °C

Étuves programmables pour vieillissement et exposition thermique, d'ambiante +5 à 100 °C, avec six vitesses et volumes selon modèle.



Extérieur représentatif ; dimensions et clayettes selon modèle.

Points clés

Six vitesses de ventilation

Programmes à 10 segments et 100 cycles

Alarmes par sonde et thermostat indépendant

Configuration standard

LCD de température/état, six vitesses, programmation 10 segments/100 cycles, départ différé, alarme par sonde et thermostat indépendant. Préchambre de chauffage, clayettes coulissantes et une interface RS-485 incluses. Porte extérieure avec porte intérieure d'observation en verre trempé.

Accessoires en option

Lampe UV et filtres d'entrée/sortie en option. Imprimante externe ou service distant d'alarme/surveillance/commande à sélectionner selon disponibilité ; non fournis ensemble de série. Confirmer essais, logiciel, validation, accessoires et livraison.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 100 °C
Segments / cycles	10 / 100
Homogénéité de température à 37 °C	±0.8 °C
Fluctuation à 37 °C	±0.3 °C
Départ différé maximal	99 h 59 min

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)
PT-ENV-048	65	460
PT-ENV-045	130	460
PT-ENV-049	210	760
PT-ENV-046	284	1010

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-048	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-ENV-045	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-ENV-049	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-ENV-046	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1017

Modèle	Clayettes : fournies / maximum
PT-ENV-048	2/5
PT-ENV-045	2/7
PT-ENV-049	3/7
PT-ENV-046	3/9

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillon, température, charge et options. Confirmez alimentation, installation, conditions d'essai et livraison avant commande.