

Fiche technique

Postes propres à flux laminaire horizontal

Postes à air filtré avec flux horizontal, accès frontal, vitesse réglable de 0,3 à 0,6 m/s et plans de travail inox 304.



La photo montre le PT-LCB-009 plus large. PT-LCB-008 a un caisson plus étroit et d'autres filtres/lampes. Choisir dimensions et configuration par modèle.

Points clés

Commandes LCD avec six vitesses d'air

Filtration HEPA avec préfiltre

Éclairage et UV temporisée à commandes indépendantes

Configuration standard

Caisson en acier revêtu, plan inox 304, ventilateur centrifuge, LCD, système HEPA, préfiltre, parois transparentes, éclairage et UV à commandes indépendantes. Minuterie UV : 0-999 min. Filtres et lampes selon modèle, détaillés dans le PDF. Aucune classification de poste de sécurité microbiologique n'est indiquée.

Accessoires en option

Confirmer application, installation, essais des filtres, filtres/lampes de rechange et livraison au devis. Logiciel et validation non indiqués de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Direction du flux	Horizontal
Vitesse d'air dans la zone de travail	0.3-0.6 m/s
Efficacité HEPA indiquée à 0,3 µm	99.995%
Bruit indiqué	≤67 dB
Éclairage de travail	≥300 lx
Minuterie UV	0-999 min
Alimentation	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz

Modèle	Zone de travail (L × P × H, mm)	Puissance absorbée (W)
PT-LCB-008	910 × 480 × 570	150
PT-LCB-009	1570 × 480 × 570	300

Informations techniques

Modèle	Zone de travail (L × P × H, mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-LCB-008	910 × 480 × 570	910 × 790 × 1380
PT-LCB-009	1570 × 480 × 570	1570 × 790 × 1380

Modèle	HEPA : dimensions × nombre (mm)	Éclairage : W × nombre	Lampe UV : W × nombre
PT-LCB-008	815 × 575 × 50 × 1	20 × 1	20 × 1
PT-LCB-009	600 × 575 × 50 × 1; 815 × 575 × 50 × 1	40 × 1	40 × 1

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, dimensions de travail, application et accessoires. Confirmez alimentation, espace, mise en service et livraison avant commande.