

Fiche technique

Fours à moufle haute température en fibre céramique

Fours à moufle de 5,4 à 12 L en fibre céramique, éléments en disiliciure de molybdène, utilisation maximale de 1500 ou 1600 °C selon modèle.



Vue représentative. Chambre, classe thermique et régulateur selon modèle et options.

Points clés

Chambre, caractéristiques électriques et limite selon modèle

Enveloppe ventilée et contre-porte inox

Protections surintensité, surchauffe et ouverture

Configuration standard

Chambre sectionnelle en fibre céramique, éléments en disiliciure de molybdène, isolation en panneaux de fibre, une paire de compteurs tension/courant, charnières renforcées, fermeture réglable et ventilateurs. Régulateur selon devis. Enveloppe ventilée, contre-porte inox, protections surintensité, surtension, surchauffe, fuite et court-circuit et coupure à l'ouverture. Le réglage inférieur est température ambiante +30 °C.

Accessoires en option

Choix de régulateur LCD ou programmable, imprimantes, interface RS-485 et logiciel en option. Confirmer les fonctions du régulateur choisi, accessoires et fréquence avant commande.

Informations techniques

Modèle	Volume de chambre (L)	Tension (V)	Puissance absorbée (W)	Utilisation max. (°C)	Limite régulation (°C)
PT-MUF-004	5.4	380	8000	1500	1600
PT-MUF-035	9	380	9000	1500	1600
PT-MUF-036	12	380	12000	1500	1600
PT-MUF-037	5.4	380	8000	1600	1700
PT-MUF-038	9	380	9000	1600	1700
PT-MUF-039	12	380	12000	1600	1700

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-MUF-004	150 × 300 × 120	650 × 870 × 1565
PT-MUF-035	200 × 300 × 150	700 × 870 × 1595
PT-MUF-036	200 × 300 × 200	700 × 970 × 1605
PT-MUF-037	150 × 300 × 120	650 × 870 × 1565
PT-MUF-038	200 × 300 × 150	700 × 870 × 1595
PT-MUF-039	200 × 300 × 200	700 × 970 × 1605

Sélection et commande

Indiquez modèle, échantillon, température de travail, chargement et alimentation. Respecter la température maximale d'utilisation indiquée pour choisir le procédé.