

Fiche technique

Étuves tactiles avec journal d'événements

Étuves programmables de 65 à 452 L, écran tactile de 5 pouces, régulation d'ambiante +5 à 300 °C, export de données et droits opérateur.



Photo : armoire verticale PT-OVN-010. Les petits modèles sont de paillasse ; dimensions et clayettes selon modèle.

Points clés

10 groupes, 30 segments et 99999 cycles

Six vitesses et registre d'air motorisé

Interfaces USB et RS-485

Configuration standard

Écran tactile de 5 pouces, enregistrements thermiques et événements horodatés, droits opérateur, calendrier, 10 groupes de 30 segments/99999 cycles, six vitesses, extraction motorisée à 10 positions, étalonnage en huit points, préchauffage, clayettes coulissantes, USB, RS-485 et double protection thermique. Modes fixe, paliers, rampe et chaleur sèche ; sonde échantillon en option.

Accessoires en option

Filtres et imprimante en option. Alarmes ou surveillance à distance : un seul choix de communication ; confirmez compatibilité et disponibilité. Aucune conformité logicielle ni validation incluse ou revendiquée. Sonde échantillon en option ; confirmez mode et configuration.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 300 °C
Valeur de minuterie indiquée	6000 min
Charge par clayette	25 kg

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-OVN-007	65	1500	2/5
PT-OVN-008	130	1800	2/7
PT-OVN-009	284	2700	3/9
PT-OVN-010	452	3500	4/13

Informations techniques

Modèle	Homogénéité à 150 °C	Fluctuation à 150 °C	Empilage
PT-OVN-007	±2 °C	±0.3 °C	Jusqu'à 2 unités
PT-OVN-008	±1.9 °C	±0.3 °C	Jusqu'à 2 unités
PT-OVN-009	±2.2 °C	±0.5 °C	Non empilable
PT-OVN-010	±2.5 °C	±0.5 °C	Non empilable

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-OVN-007	410 × 350 × 450	575 × 608 × 635
PT-OVN-008	570 × 400 × 570	735 × 658 × 757
PT-OVN-009	720 × 530 × 745	885 × 788 × 932
PT-OVN-010	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1574

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.