

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حمامات مائية مخبرية بتدوير السائل

حمامات مائية ذات تحكم حراري وتدوير داخلي ووصلات خارجية لتسخين أو أوعية المختبر. يتوفر نوعان من وحدات التحكم لتلبية متطلبات دقة مختلفة.



توضح الصورة PT-WBA-018 بوحدة تحكم LCD. يستخدم PT-WBA-014 شاشة LED بنافذتين.

الميزات الرئيسية

تدوير داخلي ووصلات للتسخين الخارجي

تصحيح قراءة درجة الحرارة

تدفق المضخة ≥ 8 L/min

التجهيز القياسي

حمام بحوض مقاوم للصدأ ووحدة تحكم حراري وهيكّل معزول ومضخة تدوير. يختلف نوع الشاشة حسب الطراز.

الملحقات الاختيارية

لم يحدد إدراج سائل التسخين أو الخراطيم الخارجية أو ملحقات الأوعية ضمن التوريد. أكد السائل والأنابيب المتوافقة وقائمة التوريد النهائية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة إلى 100 °C
تدفق المضخة	≥8 L/min
الوصلات: القطر الخارجي / الداخلي (mm)	10 / 8
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz
قدرة التسخين	1000 W
الفتحة (mm)	200 × 180
أبعاد الحوض (mm)	400 × 280 × 180
الأبعاد الخارجية (mm)	460 × 400 × 350
الوزن الصافي / الإجمالي (kg)	14 / 16.5

المعلومات الفنية

PT-WBA-018	PT-WBA-014	المعامل
$\pm 0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	دقة درجة الحرارة
$\pm 0.02\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	تذبذب درجة الحرارة
$\pm 0.02\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	تجانس درجة الحرارة
LCD	LED	الشاشة

الاختيار والطلب

حدد الطراز ودرجة التشغيل والوعاء الخارجي والتغذية الكهربائية. أكد ملاءمة السائل وتوافق الأنابيب وحدود التشغيل قبل الطلب.