

Fiche technique

Série de bains-marie à circulation

Bains-marie régulés avec circulation interne et raccords externes pour chauffer des récipients de laboratoire. Deux variantes de régulation répondent à différents besoins de précision.



La photo montre PT-WBA-018 avec régulateur LCD. PT-WBA-014 utilise un afficheur LED à double fenêtre.

Points clés

Circulation interne et raccords de chauffage externe

Correction de l'indication de température

Débit de pompe ≥ 8 L/min

Configuration standard

Bain avec cuve inox, régulateur de température, boîtier isolé et pompe de circulation. Le type d'afficheur dépend du modèle.

Accessoires en option

Le fluide thermique, les tuyaux externes et les accessoires ne sont pas identifiés comme inclus. Confirmez le fluide compatible, les tuyaux et la liste de livraison.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante à 100 °C
Débit de pompe	≥8 L/min
Raccords : diamètre extérieur / intérieur (mm)	10 / 8
Alimentation	220 V / 50 Hz
Puissance de chauffage	1000 W
Ouverture (mm)	200 × 180
Dimensions de cuve (mm)	400 × 280 × 180
Dimensions extérieures (mm)	460 × 400 × 350
Masse nette / brute (kg)	14 / 16.5

Informations techniques

Paramètre	PT-WBA-014	PT-WBA-018
Précision de température	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$
Fluctuation de température	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.02\text{ }^{\circ}\text{C}$
Homogénéité de température	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.02\text{ }^{\circ}\text{C}$
Afficheur	LED	LCD

Sélection et commande

Indiquez le modèle, la température de travail, le récipient externe et l'alimentation. Confirmez l'adéquation du fluide, la compatibilité des tuyaux et les limites d'utilisation.