

Serie de cámaras de estabilidad farmacéutica con pantalla táctil

Temperatura y humedad controladas para estudios de estabilidad farmacéutica. Compare las configuraciones y especifique las condiciones de ensayo de sus muestras.



Información técnica

Modelo	PT-ENV-102
Rango de temperatura (°C)	15-65
Fluctuación de temperatura (°C)	±0.5
Desviación de temperatura (°C)	±1
Rango de humedad (% HR)	15-95
Desviación de humedad (% HR)	±3
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Condiciones ambientales de uso	5-35 °C; ≤85% RH

Configuración A

Potencia instalada (W)	1800
Dimensiones interiores (mm)	600×600×600
Dimensiones exteriores (mm)	1200×810×1250
Dimensiones del embalaje (mm)	1290×880×1420
Masa neta (kg)	210
Estantes	3

Configuración B

Potencia instalada (W)	2300
Dimensiones interiores (mm)	600×600×1300
Dimensiones exteriores (mm)	1210×830×1950
Dimensiones del embalaje (mm)	1290×920×2110
Masa neta (kg)	300
Estantes	6

Configuración C

Potencia instalada (W)	3000
Dimensiones interiores (mm)	800×850×1200
Dimensiones exteriores (mm)	1400×1080×1880
Dimensiones del embalaje (mm)	1495×1165×2045
Masa neta (kg)	380
Estantes	5

Configuración D

Potencia instalada (W)	3000
Dimensiones interiores (mm)	950×850×1200
Dimensiones exteriores (mm)	1550×1080×1870
Dimensiones del embalaje (mm)	1640×1165×2000
Masa neta (kg)	410
Estantes	5

Configuración E

Potencia instalada (W)	4500
Dimensiones interiores (mm)	1200×1100×1500
Dimensiones exteriores (mm)	1880×1330×2170

Configuración E

Dimensiones del embalaje (mm)	1900×1400×2300
Masa neta (kg)	630
Estantes	7

Configuración F

Potencia instalada (W)	4500
Dimensiones interiores (mm)	1200×1100×2000
Dimensiones exteriores (mm)	1540×1950×2350
Dimensiones del embalaje (mm)	1650×2020×2530
Masa neta (kg)	730
Estantes	9

Equipo y construcción

Circulación de aire forzado, control digital de temperatura, interior de acero inoxidable y protección contra sobretensión. Las dimensiones y los estantes dependen de la configuración. El control de humedad utiliza humidificación por vapor y circulación automática de agua. Se incluyen control táctil, microimpresora y comunicación RS485.

Opciones de configuración

El registrador independiente sin papel es opcional. Confirme registro, supervisión, documentación de cualificación y accesorios adicionales en la oferta. No implican certificación general ni suministro estándar.

Información para pedidos

Indique modelo, letra de configuración, carga, consignas, espacio y alimentación del destino. Todas las dimensiones son profundidad × anchura × altura. Confirme la configuración y el protocolo antes del pedido. Los valores corresponden a la configuración seleccionada. No combine límites de temperatura o humedad de configuraciones distintas. Alimentación indicada: 220 V / 50 Hz; otras necesidades requieren confirmación.