

Série de câmaras de estabilidade farmacêutica com tela sensível ao toque

Temperatura e umidade controladas para estudos de estabilidade farmacêutica. Compare as configurações e informe as condições de ensaio das amostras.



Informações técnicas

Modelo	PT-ENV-102
Faixa de temperatura (°C)	15-65
Flutuação de temperatura (°C)	±0.5
Desvio de temperatura (°C)	±1
Faixa de umidade (% UR)	15-95
Desvio de umidade (% UR)	±3
Alimentação elétrica	220 V / 50 Hz
Condições ambientais de operação	5-35 °C; ≤85% RH

Configuração A

Potência instalada (W)	1800
Dimensões internas (mm)	600×600×600
Dimensões externas (mm)	1200×810×1250
Dimensões da embalagem (mm)	1290×880×1420
Massa líquida (kg)	210
Prateleiras	3

Configuração B

Potência instalada (W)	2300
Dimensões internas (mm)	600×600×1300
Dimensões externas (mm)	1210×830×1950
Dimensões da embalagem (mm)	1290×920×2110
Massa líquida (kg)	300
Prateleiras	6

Configuração C

Potência instalada (W)	3000
Dimensões internas (mm)	800×850×1200
Dimensões externas (mm)	1400×1080×1880
Dimensões da embalagem (mm)	1495×1165×2045
Massa líquida (kg)	380
Prateleiras	5

Configuração D

Potência instalada (W)	3000
Dimensões internas (mm)	950×850×1200
Dimensões externas (mm)	1550×1080×1870
Dimensões da embalagem (mm)	1640×1165×2000
Massa líquida (kg)	410
Prateleiras	5

Configuração E

Potência instalada (W)	4500
Dimensões internas (mm)	1200×1100×1500
Dimensões externas (mm)	1880×1330×2170

Configuração E

Dimensões da embalagem (mm)	1900×1400×2300
Massa líquida (kg)	630
Prateleiras	7

Configuração F

Potência instalada (W)	4500
Dimensões internas (mm)	1200×1100×2000
Dimensões externas (mm)	1540×1950×2350
Dimensões da embalagem (mm)	1650×2020×2530
Massa líquida (kg)	730
Prateleiras	9

Equipamento e construção

Circulação de ar forçado, controle digital de temperatura, interior em aço inoxidável e proteção contra superaquecimento. Dimensões e prateleiras dependem da configuração. O controle de umidade utiliza umidificação a vapor e circulação automática de água. São listados controle por tela sensível ao toque, microimpressora e comunicação RS485.

Opções de configuração

Um registrador independente sem papel é opcional. Confirme na cotação os registros, monitoramento, documentos de qualificação e acessórios adicionais. Isso não implica certificação geral nem fornecimento padrão garantido.

Informações para pedidos

Informe modelo, letra da configuração, carga, pontos de ajuste, espaço e alimentação elétrica no destino. Dimensões na ordem profundidade × largura × altura. Confirme a configuração e o protocolo antes do pedido. Os valores correspondem à configuração selecionada. Não combine limites de temperatura ou umidade de configurações diferentes. Alimentação indicada: 220 V / 50 Hz; outros requisitos precisam de confirmação.