

Serie de cámaras digitales de estabilidad farmacéutica

Temperatura y humedad controladas para estudios de estabilidad farmacéutica. Compare las configuraciones y especifique las condiciones de ensayo de sus muestras.



Información técnica

Modelo	PT-ENV-103
Rango de temperatura (°C)	15-65
Fluctuación de temperatura (°C)	±0.5
Desviación de temperatura (°C)	±2
Rango de humedad (% HR)	15-95
Desviación de humedad (% HR)	±5
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Condiciones ambientales de uso	5-35 °C; ≤85% RH

Configuración A

Conjuntos compresores	2
Potencia instalada (W)	1900
Dimensiones interiores (mm)	440×500×570
Dimensiones exteriores (mm)	950×690×1330
Dimensiones del embalaje (mm)	1040×800×1510
Masa neta (kg)	160
Estantes	2

Configuración B

Conjuntos compresores	2
Potencia instalada (W)	1900
Dimensiones interiores (mm)	440×500×920
Dimensiones exteriores (mm)	950×690×1670
Dimensiones del embalaje (mm)	1040×800×1870
Masa neta (kg)	200
Estantes	4

Configuración C

Conjuntos compresores	2
Potencia instalada (W)	2400
Dimensiones interiores (mm)	600×600×1000
Dimensiones exteriores (mm)	1110×790×1760
Dimensiones del embalaje (mm)	1200×880×1950
Masa neta (kg)	230
Estantes	4

Configuración D

Conjuntos compresores	2
Potencia instalada (W)	2400
Dimensiones interiores (mm)	600×800×1000
Dimensiones exteriores (mm)	1110×990×1760
Dimensiones del embalaje (mm)	1200×1090×1950
Masa neta (kg)	270
Estantes	4

Configuración E

Conjuntos compresores	3
Potencia instalada (W)	2800
Dimensiones interiores (mm)	1000×1000×1000
Dimensiones exteriores (mm)	1510×1190×1760
Dimensiones del embalaje (mm)	1600×1290×1950
Masa neta (kg)	380
Estantes	4

Equipo y construcción

Circulación de aire forzado, control digital de temperatura, interior de acero inoxidable y protección contra sobretensión. Las dimensiones y los estantes dependen de la configuración. El control de humedad utiliza humidificación por vapor y circulación automática de agua.

Opciones de configuración

Confirme registro, supervisión, documentación de cualificación y accesorios adicionales en la oferta. No implican certificación general ni suministro estándar.

Información para pedidos

Indique modelo, letra de configuración, carga, consignas, espacio y alimentación del destino. Todas las dimensiones son profundidad × anchura × altura. Confirme la configuración y el protocolo antes del pedido. Los valores corresponden a la configuración seleccionada. No combine límites de temperatura o humedad de configuraciones distintas. Alimentación indicada: 220 V / 50 Hz; otras necesidades requieren confirmación.