

Chambres numériques de stabilité pharmaceutique

Température et humidité contrôlées pour les études de stabilité pharmaceutique. Comparez les configurations et précisez les conditions d'essai de vos échantillons.



Informations techniques

Modèle	PT-ENV-103
Plage de température (°C)	15-65
Fluctuation de température (°C)	±0.5
Écart de température (°C)	±2
Plage d'humidité (% HR)	15-95
Écart d'humidité (% HR)	±5
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Conditions ambiantes de fonctionnement	5-35 °C; ≤85% RH

Configuration A

Groupes compresseurs	2
Puissance installée (W)	1900
Dimensions intérieures (mm)	440×500×570
Dimensions extérieures (mm)	950×690×1330
Dimensions emballées (mm)	1040×800×1510
Masse nette (kg)	160
Clayettes	2

Configuration B

Groupes compresseurs	2
Puissance installée (W)	1900
Dimensions intérieures (mm)	440×500×920
Dimensions extérieures (mm)	950×690×1670
Dimensions emballées (mm)	1040×800×1870
Masse nette (kg)	200
Clayettes	4

Configuration C

Groupes compresseurs	2
Puissance installée (W)	2400
Dimensions intérieures (mm)	600×600×1000
Dimensions extérieures (mm)	1110×790×1760
Dimensions emballées (mm)	1200×880×1950
Masse nette (kg)	230
Clayettes	4

Configuration D

Groupes compresseurs	2
Puissance installée (W)	2400
Dimensions intérieures (mm)	600×800×1000
Dimensions extérieures (mm)	1110×990×1760
Dimensions emballées (mm)	1200×1090×1950
Masse nette (kg)	270
Clayettes	4

Configuration E

Groupes compresseurs	3
Puissance installée (W)	2800
Dimensions intérieures (mm)	1000×1000×1000
Dimensions extérieures (mm)	1510×1190×1760
Dimensions emballées (mm)	1600×1290×1950
Masse nette (kg)	380
Clayettes	4

Équipement et construction

Circulation d'air forcée, régulation numérique, intérieur en acier inoxydable et protection contre la surchauffe. Dimensions et nombre de clayettes selon configuration. L'humidité est régulée par humidification à vapeur et circulation automatique d'eau.

Options de configuration

Confirmez au devis l'enregistrement, la surveillance, les documents de qualification et les accessoires. Ils ne constituent pas une certification générale ni une fourniture standard garantie.

Informations de commande

Précisez modèle, lettre de configuration, charge, consignes, espace et alimentation du site. Les dimensions suivent profondeur × largeur × hauteur. Confirmez la configuration et le protocole avant commande. Les performances correspondent à la configuration choisie. Ne combinez pas les limites de configurations différentes. Alimentation indiquée : 220 V / 50 Hz ; toute autre exigence reste à confirmer.