

## Série de câmaras digitais de estabilidade farmacêutica

Temperatura e umidade controladas para estudos de estabilidade farmacêutica. Compare as configurações e informe as condições de ensaio das amostras.



### Informações técnicas

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Modelo                           | PT-ENV-103       |
| Faixa de temperatura (°C)        | 15-65            |
| Flutuação de temperatura (°C)    | ±0.5             |
| Desvio de temperatura (°C)       | ±2               |
| Faixa de umidade (% UR)          | 15-95            |
| Desvio de umidade (% UR)         | ±5               |
| Alimentação elétrica             | 220 V / 50 Hz    |
| Condições ambientais de operação | 5-35 °C; ≤85% RH |

### Configuração A

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Conjuntos de compressores   | 2             |
| Potência instalada (W)      | 1900          |
| Dimensões internas (mm)     | 440×500×570   |
| Dimensões externas (mm)     | 950×690×1330  |
| Dimensões da embalagem (mm) | 1040×800×1510 |
| Massa líquida (kg)          | 160           |
| Prateleiras                 | 2             |

**Configuração B**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Conjuntos de compressores   | 2             |
| Potência instalada (W)      | 1900          |
| Dimensões internas (mm)     | 440×500×920   |
| Dimensões externas (mm)     | 950×690×1670  |
| Dimensões da embalagem (mm) | 1040×800×1870 |
| Massa líquida (kg)          | 200           |
| Prateleiras                 | 4             |

**Configuração C**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Conjuntos de compressores   | 2             |
| Potência instalada (W)      | 2400          |
| Dimensões internas (mm)     | 600×600×1000  |
| Dimensões externas (mm)     | 1110×790×1760 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 1200×880×1950 |
| Massa líquida (kg)          | 230           |
| Prateleiras                 | 4             |

**Configuração D**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Conjuntos de compressores   | 2              |
| Potência instalada (W)      | 2400           |
| Dimensões internas (mm)     | 600×800×1000   |
| Dimensões externas (mm)     | 1110×990×1760  |
| Dimensões da embalagem (mm) | 1200×1090×1950 |
| Massa líquida (kg)          | 270            |
| Prateleiras                 | 4              |

### Configuração E

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Conjuntos de compressores   | 3              |
| Potência instalada (W)      | 2800           |
| Dimensões internas (mm)     | 1000×1000×1000 |
| Dimensões externas (mm)     | 1510×1190×1760 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 1600×1290×1950 |
| Massa líquida (kg)          | 380            |
| Prateleiras                 | 4              |

### Equipamento e construção

Circulação de ar forçado, controle digital de temperatura, interior em aço inoxidável e proteção contra superaquecimento. Dimensões e prateleiras dependem da configuração. O controle de umidade utiliza umidificação a vapor e circulação automática de água.

### Opções de configuração

Confirme na cotação os registros, monitoramento, documentos de qualificação e acessórios adicionais. Isso não implica certificação geral nem fornecimento padrão garantido.

### Informações para pedidos

Informe modelo, letra da configuração, carga, pontos de ajuste, espaço e alimentação elétrica no destino. Dimensões na ordem profundidade × largura × altura. Confirme a configuração e o protocolo antes do pedido. Os valores correspondem à configuração selecionada. Não combine limites de temperatura ou umidade de configurações diferentes. Alimentação indicada: 220 V / 50 Hz; outros requisitos precisam de confirmação.