

Cámaras táctiles de estabilidad farmacéutica multicompartmento

Realice ensayos con condiciones distintas en compartimentos de control independiente. Seleccione la distribución y las funciones de iluminación adecuadas.



Información técnica

Modelo	PT-ENV-106
Rango de temperatura (°C)	15-65
Fluctuación de temperatura (°C)	±0.5
Desviación de temperatura (°C)	±1
Rango de humedad (% HR)	15-95
Desviación de humedad (% HR)	±3
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Condiciones ambientales de uso	5-35 °C; ≤85% RH

Configuración A

Iluminancia (lx)	No instalado
Desviación de iluminancia (lx)	No instalado
Irradiancia UV (μW/cm²)	No instalado
Longitud de onda UV (nm)	No instalado
Volumen de compartimentos (L)	2 × 500 = 1000
Potencia instalada (W)	4200
Dimensiones interiores (mm)	2 × (600×600×1300)

Configuración A

Dimensiones exteriores (mm)	1240×1620×1970
Dimensiones del embalaje (mm)	1280×1670×2070
Masa neta (kg)	600

Configuración B

Iluminancia (lx)	10-10000
Desviación de iluminancia (lx)	±500
Irradiancia UV (μW/cm²)	80-100
Longitud de onda UV (nm)	320-400
Volumen de compartimentos (L)	2 × 500 = 1000
Potencia instalada (W)	4300
Dimensiones interiores (mm)	2 × (600×600×1300)
Dimensiones exteriores (mm)	1240×1620×1970
Dimensiones del embalaje (mm)	1280×1670×2070
Masa neta (kg)	600

Configuración C

Iluminancia (lx)	10-10000
Desviación de iluminancia (lx)	±500
Irradiancia UV (μW/cm²)	80-100
Longitud de onda UV (nm)	320-400
Volumen de compartimentos (L)	500 + 2 × 220 = 940
Potencia instalada (W)	4400
Dimensiones interiores (mm)	600×600×1300 + 2 × (600×600×600)
Dimensiones exteriores (mm)	1240×1620×1970
Dimensiones del embalaje (mm)	1280×1670×2070
Masa neta (kg)	610

Configuración D

Iluminancia (lx)	10-10000
Desviación de iluminancia (lx)	±500
Irradiancia UV (μW/cm²)	80-100
Longitud de onda UV (nm)	320-400
Volumen de compartimentos (L)	4 × 220 = 880
Potencia instalada (W)	5700
Dimensiones interiores (mm)	4 × (600×600×600)
Dimensiones exteriores (mm)	1240×1620×1970
Dimensiones del embalaje (mm)	1280×1670×2070
Masa neta (kg)	620

Equipo y construcción

Circulación de aire forzado, control digital de temperatura, interior de acero inoxidable y protección contra sobretensión. Las dimensiones y los estantes dependen de la configuración. El control de humedad utiliza humidificación por vapor y circulación automática de agua. Se incluyen control táctil, microimpresora y comunicación RS485.

Opciones de configuración

Confirme registro, supervisión, documentación de cualificación y accesorios adicionales en la oferta. No implican certificación general ni suministro estándar.

Información para pedidos

Indique modelo, letra de configuración, carga, consignas, espacio y alimentación del destino. Todas las dimensiones son profundidad × anchura × altura. Confirme la configuración y el protocolo antes del pedido. Los valores corresponden a la configuración seleccionada. No combine límites de temperatura o humedad de configuraciones distintas. Alimentación indicada: 220 V / 50 Hz; otras necesidades requieren confirmación.