

Série de câmaras de fotoestabilidade com luz LED visível

Exposição controlada à luz LED visível para estudos de fotoestabilidade farmacêutica. Duas configurações oferecem uma ou duas prateleiras iluminadas.



Informações técnicas

Modelo	PT-ENV-111
Faixa de temperatura (°C)	15-65 (iluminação completa)
Flutuação de temperatura (°C)	±1
Desvio de temperatura (°C)	±2
Iluminância (lx)	10-10000
Desvio de iluminância (lx)	±500
Alimentação elétrica	220 V / 50 Hz
Condições ambientais de operação	5-35 °C; ≤85% RH

Configuração A

Prateleiras iluminadas	1
Potência instalada (W)	1000
Dimensões internas (mm)	440×500×570
Dimensões externas (mm)	720×650×1210
Dimensões da embalagem (mm)	800×730×1400
Massa líquida (kg)	105
Prateleiras	1

Configuração B

Prateleiras iluminadas	2
Potência instalada (W)	1100
Dimensões internas (mm)	440×500×920
Dimensões externas (mm)	720×650×1560
Dimensões da embalagem (mm)	800×730×1760
Massa líquida (kg)	120
Prateleiras	2

Equipamento e construção

Circulação de ar forçado, controle digital de temperatura, interior em aço inoxidável e proteção contra superaquecimento. Dimensões e prateleiras dependem da configuração.

Opções de configuração

Confirme na cotação os registros, monitoramento, documentos de qualificação e acessórios adicionais. Isso não implica certificação geral nem fornecimento padrão garantido.

Informações para pedidos

Informe modelo, letra da configuração, carga, pontos de ajuste, espaço e alimentação elétrica no destino. Dimensões na ordem profundidade × largura × altura. Confirme a configuração e o protocolo antes do pedido. Os valores correspondem à configuração selecionada. Não combine limites de temperatura ou umidade de configurações diferentes. Alimentação indicada: 220 V / 50 Hz; outros requisitos precisam de confirmação.