

## Salles de stabilité pharmaceutique accessibles sur mesure

Environnement accessible contrôlé pour la stabilité de grands lots pharmaceutiques. Température, humidité et dimensions sont définies selon le projet et l'espace.



### Informations techniques

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Modèle                                 | PT-ENV-112       |
| Plage de température (°C)              | Selon le projet  |
| Fluctuation de température (°C)        | ±0.5             |
| Écart de température (°C)              | ±1               |
| Plage d'humidité (% HR)                | Selon le projet  |
| Écart d'humidité (% HR)                | ±3               |
| Alimentation électrique                | 220 V / 50 Hz    |
| Conditions ambiantes de fonctionnement | 5-35 °C; ≤85% RH |

### Configuration A

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Dimensions intérieures (mm) | Selon le projet |
| Dimensions extérieures (mm) | Selon le projet |

## Équipement et construction

Circulation d'air forcée, régulation numérique, intérieur en acier inoxydable et protection contre la surchauffe. Dimensions et nombre de clayettes selon configuration. L'humidité est régulée par humidification à vapeur et circulation automatique d'eau. Commande tactile, micro-imprimante et communication RS485 sont indiquées.

## Options de configuration

Confirmez au devis l'enregistrement, la surveillance, les documents de qualification et les accessoires. Ils ne constituent pas une certification générale ni une fourniture standard garantie.

---

## Informations de commande

Précisez modèle, lettre de configuration, charge, consignes, espace et alimentation du site. Les dimensions suivent profondeur × largeur × hauteur. Confirmez la configuration et le protocole avant commande. Les performances correspondent à la configuration choisie. Ne combinez pas les limites de configurations différentes. Alimentation indiquée : 220 V / 50 Hz ; toute autre exigence reste à confirmer.